




80440100



Termostato digital

Características técnicas

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)	10 mA
Consumo de corriente funcionamiento	25 mA

Funciones

Unidad funcional central para transmisores /actuadores	Sí
Receptor integrado DCF77	No
Operación paralela posible	No
Con operación local	Sí

Materiales

Grupo de materiales	Plástico
Colour	Negro
Código RAL	9005

Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	26 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK04
Índice de protección IP	IP21

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)

Tensión

Tensión auxiliar	24 - 24 V
Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V