



41091909

Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, blanco polar, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm
Profundidad de montaje	32 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Series relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje con tornillos, Montaje de garra

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No

Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
Accesorios	
Tiene campo de etiquetado	No
Capacidad	
Número de módulos	1
Texto	
Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Iluminación	Usos adicionales mediante la combinación de una toma de enchufe con una luz de orientación
Cableado	Posibilidad de cablear, por lo que también resulta ideal para retrofitting
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental