



41098982

Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, blanco, brillo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Tensión

Tensión asignada 250 V

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje 32 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Series relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Materiales

Colour Blanco

Código RAL 1013

Acabado de la superficie Brillante

Material Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos, Montaje de garra

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Texto

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

Funda	Tapa central
-------	--------------

Iluminación	Usos adicionales mediante la combinación de una toma de enchufe con una luz de orientación
-------------	--

Cableado	Posibilidad de cablear, por lo que también resulta ideal para retrofitting
----------	--

Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
------------	--