



47552045

Toma Schuko, negro, brillo

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de construcción	según DIN 49440
Montaje	Empotrado

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V AC
Corriente nominal	16 A

Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas empotrables	31 mm

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9005 - Negro intenso
Material	Termoplástico
ismetalliccolour	No

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

Conexión

Bornes de unión	según IEC 60884-1
Terminales de conexión	según VDE 0620-1
Tipo de conexión	Con regletas enchufables

Utilizar

differentiationfeature2web	Con protección contra el contacto accidental elevada
differentiationfeature3web	Posición de montaje variable de pasos de 45°

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
withenhancedcontactprotection	Sí

Identificación

Serie principal de diseño	SERIE R.CLASSIC
---------------------------	-----------------