



48031909

**Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, blanco polar mate**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	16 A
Corriente de salida	2400 mA

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

**Potencia**

Consumo de potencia en espera	0,05 W
Potencia de salida	12 W

**Tensión**

Tensión de salida	4,75 - 5,25 V
Tensión asignada	250 V

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	5 - 35 °C
-------------------------------	-----------

**Conexión**

Tipo de conector/enchufe	Enchufe / abrazadera
--------------------------	----------------------

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Índice de protección IP	IP20

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	32 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	45 mm
Series relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

**Materiales**

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos, Montaje de garra

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Funda	Tapa central
Conectores enchufable/terminales	Con 2 tomas USB tipo A