



**TS Sensor, cf, 1 f, cristal, bp, config**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

**Funciones**

Con termostato de ambiente Sí

**Potencia**

Consumo de corriente 12,50 mA

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 24,20 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 27 mm

Altura 160 mm

Anchura 86 mm

Profundidad 37,70 mm

**Equipo**

Número de puntos de activación 2

**Controles e indicadores**

Con indicador LED Sí

**Materiales**

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Material Vidrio

Acabado de la superficie Brillante

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado No

**Pantalla**

Con visualizador No

**Texto**

Función

Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana, Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal

75141930



Temperatura

Conexión adicional para sensor de temperatura externo, Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador, Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo