



75141930



## TS Sensor, cf, 1 f, cristal, bp, config

### Características técnicas

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

#### Funciones

Con termostato de ambiente Sí

#### Potencia

Consumo de corriente 12,50 mA

#### Dimensiones

Profundidad de montaje 24,20 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 27 mm

Altura 160 mm

Anchura 86 mm

Profundidad 37,70 mm

#### Equipo

Número de puntos de activación 2

#### Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

#### Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Material Vidrio

Acabado de la superficie Brillante

#### Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

#### Pantalla

Con visualizador No

#### Texto

Función

Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana, Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal

Temperatura

Conexión adicional para sensor de temperatura externo, Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador, Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo