



85741183

AM Temporizador persiana S/B, aluminio

Características técnicas

Funciones

Cambio del tiempo astronómico	± 2 h
Tiempo de funcionamiento	2 mn
Generador de números aleatorios	± 15 mn
Funcionamiento	Con bloqueo de teclas
Conmutador	Con conmutación modo Manual/Automático
Reserva de marcha	≈ 8 h

Principales características eléctricas

Tensión nominal	12 V
Frecuencia asignada	- Hz

Detección

Sensor / sonda	No es adecuado para el sensor de lluvia y viento
----------------	--

Materiales, acabados, colores

Color	Aluminio
Material / elaboración	Lacado
Material	Plástico+Metal

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Fijación de conectores
-----------------	------------------------

Configuración

Tiempo mínimo de ajuste de láminas	≈ 250 ms
Ajuste de láminas por duración de la pulsación	< 0.5 s
Hora	con conmutación automática de los horarios de verano/invierno (desconectable)

Equipo

Cantidad tiempos de desplazamientos para arriba/abajo	20
Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla	> 0.5 s
Tiempo de conmutación para la inversión del sentido	< 0.6 s

Utilizar

differentiationfeature2web	con pantalla
----------------------------	--------------

Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación)	0...65 % (sin condensación)

Identificación

Aplicaciones	Control de persiana
Serie principal de diseño	BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	S.1, B2, Berker B.7

Instrucciones

Texto particular	Puede cambiar de orientación mediante una unidad adicional
------------------	--
