



## TS Sensor 3 f con term. negro

### Características técnicas

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

#### Funciones

Con termostato de ambiente Sí

#### Potencia

Consumo de corriente 23 mA

#### Dimensiones

Profundidad de montaje 24,20 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 27 mm

Altura 160 mm

Anchura 86 mm

Profundidad 37,70 mm

#### Equipo

Número de puntos de activación 8

#### Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

#### Materiales

Colour Negro

Código RAL 9005

Material Vidrio

Acabado de la superficie Brillante

#### Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

#### Pantalla

Con visualizador Sí

#### Texto

Función Para las funciones conmutación, pulsador, regulación, persiana y termostato, Con función de protección de válvula

Tipo de montaje Para montaje vertical

75643035



Modo de funcionamiento	Modos de funcionamiento: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor
Temperatura	Conexión adicional para sensor de temperatura externo, Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo
Tensión	Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente), Se requiere una fuente de alimentación aparte