



937722505

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

#### Tensión

Tensión asignada 250 V

#### Arquitectura

Número de polos 1

#### Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación No

Número de teclas 1

Tipo de pulsador Pulsador único

Series relacionadas flow

Sistemas con productos relacionados Berker integro

#### Materiales

Colour Antracita

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Transparente No

#### Dimensiones

Profundidad 24,10 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 13 mm

#### Seguridad

Índice de protección IP IP44

#### Texto

Iluminación Con lámpara de neón integrada, Para circuito iluminación y control

Inscripción Sin inscripción

Tipo de conexión Con bornes roscados