



9419505

Toma Schuko Integro negro

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP44

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	32 mm
Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Series relacionadas	flow

Materiales

Colour	Negro
Código RAL	9005, 9011
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Con cierre No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 1

Texto

Inscripción Sin inscripción

Funda Tapa central

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental