



9419505

## Toma Schuko Integro negro

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP44

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	32 mm
Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Series relacionadas	flow

#### Materiales

Colour	Negro
Código RAL	9005, 9011
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Con cierre No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado No

**Capacidad**

Número de módulos 1

**Texto**

Inscripción Sin inscripción

Funda Tapa central

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental