



941952502

## Toma Schuko Integro bl. polar

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

#### Tensión

Tensión asignada 250 V

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP44

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 32 mm

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Series relacionadas flow

#### Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

---

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado No

---

**Capacidad**

Número de módulos 1

---

**Texto**

Inscripción Sin inscripción

Funda Tapa central

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental