



80142180

IP20   °C



## Pulsador KNX BCU integrada, 2fs, S/B

### Características técnicas

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

#### Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos) 10 mA

#### Funciones

Con termostato de ambiente No

#### Dimensiones

Profundidad de montaje 31 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 34 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 42 mm

#### Equipo

Número de puntos de activación 4

#### Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

#### Materiales

Colour Gris claro

Código RAL 7035

Material Metal, Plástico

#### Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

#### Pantalla

Con visualizador No

#### Texto

Función Función para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo

Protección Con protección para evitar el desmontaje

