



BF364N

## Bloque diferencial para serie M/N 3P 63A 300mA tipo AC

### Características técnicas

#### Arquitectura

Posición del neutro	Derecha
Número de polos	3

#### Capacidad

Número de módulos	3
-------------------	---

#### Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 400 V
Tensión asignada de aislamiento $U_i$	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada ( $U_{imp}$ )	4000 V

#### Corriente eléctrica

Corriente diferencial asignada $I_{dn}$	300 mA
Corriente nominal asignada	63 A

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Conectividad

Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
---	------------------

#### Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	35 mm
Profundidad	92 mm