



BG463N

Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 500mA tipo A

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 400 V
Tensión asignada de aislamiento U_i	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp})	4000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Corriente eléctrica

Corriente diferencial asignada I_{dn}	500 mA
Corriente nominal asignada	63 A

Arquitectura

Número de polos	4
Posición del neutro	Derecha

Capacidad

Número de módulos	3
-------------------	---

Conectividad

Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
---	------------------

Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	35 mm
Profundidad	92 mm