



BTH380E

Bloque diferencial para serie HM 3P regul. 80-100-125A tipo A HI

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
Corriente diferencial asignada I _{dn}	300 mA, 500 mA, 1000 mA

Arquitectura

Número de polos	3
-----------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	3,50 - 3,50 Nm
------------------------	----------------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	11,25 W
--	---------

Endurancia

Endurancia mecánica en número de maniobras	7000
Endurancia eléctrica en número de ciclos	1000

Tensión

Tensión asignada de aislamiento U _i	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U _{imp})	6000 V

Seguridad

Tipo de corriente residual	A HI
----------------------------	------

Capacidad

Número de módulos	6
-------------------	---

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados

Dimensiones

Altura	103 mm
Anchura	187 mm
Profundidad	69 mm