



85342183

AM PIR Detector movimiento Standard (2,2 m) S/B, aluminio

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Funciones

Funcionamiento Con bloqueo de teclas

Mandos e indicadores

Botón de tecla/pulsador Con tecla para conexión/desconexión/automático

Dimensiones

Altura de montaje 34 mm

Altura nominal de montaje 2.2 m

Medida

Campo de detección, rectangular $\approx 8 \times 12$ m

Alcance

Alcance frontal ≈ 8 m

Alcance lateral cada uno ≈ 6 m

Detección

Cantidad niveles de detección 3

Ángulo de detección, ajustable cada parte $\approx 45 \dots 90^\circ$

\varnothing campo de detección, a la altura del suelo 0 m

Materiales, acabados, colores

Color Aluminio

Material / elaboración Lacado

Material Termoplástico

Gestión de la iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable $\approx 5 \dots 1000$ lx , funcionamiento diurno

Configuración

Luminosidad de respuesta regulable Sí

Sensibilidad regulable Sí

Sensibilidad de reacción, ajustable 10...100 %

Tiempo de retardo a la desconexión ≈ 180 s

Preaviso de desconexión sobre valor de regulación de luz 50 % para 30 s

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Protección

Con protección para evitar el desmontaje

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5...45 °C

Humedad del aire relativa (sin condensación)

0...65 % (sin condensación)

Identificación

Aplicaciones

Control de iluminación, Detectores de movimiento

Serie principal de diseño

BERKER S.1/B.3/B.7

Serie

Bewegungsmelder, S.1, B2, Berker B.7