



CDB484E

**Interruptor diferencial 4P 100A 30mA tipo B**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Tipo de polo	3P+N
--------------	------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	100 A
Corriente diferencial asignada I <sub>dn</sub>	30 mA
Poder de cierre y de corte I <sub>dm</sub>	1 kA
Corriente asignada condicional de cortocircuito I <sub>nc</sub> según EN61008-1	10 kA
Corriente asignada a 30°C	100 A

**Principales características eléctricas**

Par de apriete nominal del terminal superior	3 - 3 Nm
Par de apriete nominal del terminal inferior	3 - 3 Nm

**Tensión**

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 400 V
Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de aislamiento U <sub>i</sub>	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U <sub>imp</sub> )	4000 V
Tensión máx. de servicio	440 V

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

**Capacidad**

Número de módulos	4
-------------------	---

**Compatibilidad**

Adecuado para carril DIN	Sí
--------------------------	----

**Seguridad**

Tipo de corriente residual	B
Índice de protección IP	IP20

**Instalación, montaje**

Tipo de conexión superior para aparatos modulares	Borne a tornillo
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	biconnect
Par de apriete nominal	3 - 3 Nm

**Conexión**

---

Sección transversal de salida con tornillos, para conductores rígidos	1,5 - 50,0 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de salida con tornillos, para conductores flexibles	1,5 - 16,0 mm <sup>2</sup>

---

**Potencia**

---

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	22,50 W
---	---------

---

**Condiciones de uso**

---

Altitud	2000 m
---------	--------

---

**Endurancia**

---

Endurancia eléctrica en número de ciclos	2000
Endurancia mecánica en número de maniobras	10000

---

**Conectividad**

---

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados

---

**Dimensiones**

---

Altura	85 mm
Profundidad	70 mm

---