



85655182



SM Puls sup simple Solar -QL S/B bb

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible quicklink

Tensión

Tensión de servicio 3 - 3 V

Equipo

Número de canales 2

Transmisor duty cycle 1 %

Conectividad

Protocolo radio KNX vía radio

Categoría receptores 2

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Dimensiones

Altura de montaje 14 mm

Materiales

Colour Blanco

Material Termoplástico

Texto

Función Funciones adicionales sencillas: +6 escenas, modo de funcionamiento conectado/desconectado, 1 control de teclas arriba/abajo, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)

Protección Con protección para evitar el desmontaje

Tensión Alimentación de tensión mediante células solares

Tipo de montaje Para montaje sobre superficie plana y ampliación de combinaciones

Seguridad

Índice de protección IP IP20