



EC100

Cuentahoras 230V

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Carril DIN
---------	------------

Configuración

Número de módulos	2
-------------------	---

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50 Hz
---------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	60 mm
Altura del producto instalado	90 mm
Anchura del producto instalado	35 mm
frontplateheight	90 mm
frontplatewidth	35 mm

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	1.5 W
--------------------------------------------------------------	-------

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Carril DIN
-----------------	------------

Equipo

Unidad de lectura	1 h
Número de dígitos	6

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10...45 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20...60 °C