



937722505

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Arquitectura

Número de polos 1

Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación No

Número de teclas 1

Tipo de pulsador Pulsador único

Series relacionadas flow

Sistemas con productos relacionados Berker integro

Materiales

Colour Antracita

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Transparente No

Dimensiones

Profundidad 24,10 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 13 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP44

Texto

Iluminación Con lámpara de neón integrada, Para circuito iluminación y control

Inscripción Sin inscripción

Tipo de conexión Con bornes roscados