



ECP310D

## Contador de Energía 3F direct 125A 6M S0 MID

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de polo	3P+N
--------------	------

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
Corriente máxima del circuito de medición	125 A

#### Capacidad

Número de módulos	6
-------------------	---

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Conexión directa
--------------------------	------------------

#### Dimensiones

Altura	92 mm
Anchura	107 mm
Profundidad	60 mm

#### Principales características eléctricas

Tipo de emisor de impulsos	Eléctrico
----------------------------	-----------

#### Compatibilidad

Adecuado para	Consumo / suministro
---------------	----------------------

#### Conexión

Sección transversal de la entrada de medición	50 - 50 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de salida de medición	50 - 50 mm <sup>2</sup>

#### Instalación, montaje

Par de apriete nominal	5 - 5 Nm
------------------------	----------

#### Características mecánicas

Par de apriete nominal - terminal digital	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

#### Medición

Sistema de medición	Medición directa
Ejecución del dispositivo de medición	Electrónico
Rango de medición de corriente	0,25 - 125,0 A
Rango de medición de tensión Ph-N	92 - 276 V
Rango de medición de tensión Ph-Ph	160 - 480 V
Rango de medición de frecuencia	45 - 65 Hz

**Funciones**

Clase de precisión	B
Tipo tarifa	T1...T2 (230 V AC) / -
Está calibrado	Sí

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-25 - 55 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25 - 70 °C

**Potencia**

Consumo de energía VA	2 VA
Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal	0,60 W