



BF225N

**Bloque diferencial tipo A, para int. aut. series M y N, 2P, 25A, 300mA**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Posición del neutro	Derecha
Número de polos	2 P

**Configuración**

Número de módulos	2
Sensibilidad diferencial regulable	No
Tiempo de disparo regulable	No
Temporiz. de la protection diferencial	0 s

**Principales características eléctricas**

Tensión asignada de empleo en alterna	230 / 400 V
Frecuencia asignada	50 Hz

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento	500 V
Tensión soportada al impulso asignada	4000 V

**Corriente eléctrica**

Corriente diferencial asignada	300 mA
Corriente asignada nominal	25 A

**Corriente/temperatura**

Corriente asignada a 40° C	25 A
----------------------------	------

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	9.2 cm
Altura del producto instalado	7 cm
Anchura del producto instalado	3.5 cm

**Frecuencia**

Frecuencia	50 Hz
------------	-------

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	9.1 W
Potencia disipada por polo	4.6 W

**Disparo**

Protegido contra disparos intempestivos	No
Disparo rápido (Short time)	No

**Endurancia**

Endurancia eléctrica en número de ciclos	2000
Endurancia mecánica en número de maniobras	2000

**Instalación, montaje**

Tipo de clip superior para aparatos modulares	No aplica
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares	no aplica
Desmontabilidad superior para aparatos modulares	No
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares	Sí

**Normas**

Norma	EN 61009-2-1 ; EN 62423
Directiva europea WEEE	afectado

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
Tipo de protección diferencial	A

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5...40 °C
Altitud	2000 m