



EEN003



Célula de superficie

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	41.3 mm
Altura del producto instalado	32 mm
Longitud en mm	131.4 mm
Anchura del producto instalado	48 mm

Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad	5 / 2000 Lux
--------------------------------	--------------

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Superficie
-----------------	------------

Conexión

Sección de conductor	0.75...4 mm ²
----------------------	--------------------------

Configuración

Temporización del rearme	60 s
Temporización del disparo	80 s

Equipo

Tipo de sonda	célula de luminosidad
---------------	-----------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25...70 °C