



BF263N

Bloque diferencial tipo A, para int. aut. series M y N, 2P, 63A, 300mA

Características técnicas

Arquitectura

Posición del neutro	Derecha
Número de polos	2 P

Configuración

Número de módulos	2
Sensibilidad diferencial regulable	No
Tiempo de disparo regulable	No
Temporiz. de la protection diferencial	0 s

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 / 400 V
Frecuencia asignada	50 Hz

Tensión

Tensión asignada de aislamiento	500 V
Tensión soportada al impulso asignada	4000 V

Corriente eléctrica

Corriente diferencial asignada	300 mA
Corriente asignada nominal	63 A

Corriente/temperatura

Corriente asignada a 40° C	63 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	9.2 cm
Altura del producto instalado	7 cm
Anchura del producto instalado	3.5 cm

Frecuencia

Frecuencia	50 Hz
------------	-------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	18 W
Potencia disipada por polo	9 W

Disparo

Protegido contra disparos intempestivos	No
Disparo rápido (Short time)	No

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	2000
Endurancia mecánica en número de maniobras	2000

Instalación, montaje

Tipo de clip superior para aparatos modulares	No aplica
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares	no aplica
Desmontabilidad superior para aparatos modulares	No
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares	Sí

Conexión

Sección de conexión en cable flexible	16 mm ²
---------------------------------------	--------------------

Normas

Norma	EN 61009-2-1 ; EN 62423
Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Tipo de protección diferencial	A

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...40 °C
Altitud	2000 m