



EEN003

**IP55**

### Célula de superficie

### Características técnicas

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10 - +45 °C

#### Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

#### Conectividad

Tipo de montaje Montaje en superficie

#### Dimensiones

Distancia máxima de conexión entre receptor y emisor 100 m

Altura 118 mm

Anchura 48 mm

#### Cable

Longitud de cable 1 m