



BF426N

Bloque diferencial tipo AC, para int. aut. series M y N, 4P, 25A, 300mA

Características técnicas

Arquitectura

Posición del neutro	Derecha
Número de polos	4 P

Configuración

Número de módulos	2
Sensibilidad diferencial regulable	No
Tiempo de disparo regulable	No
Temporiz. de la protection diferencial	0 s

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 / 400 V
Frecuencia asignada	50 Hz

Tensión

Tensión asignada de aislamiento	500 V
Tensión soportada al impulso asignada	4000 V

Corriente eléctrica

Corriente diferencial asignada	300 mA
Corriente asignada nominal	25 A

Corriente/temperatura

Corriente asignada a 40° C	25 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	8.3 cm
Altura del producto instalado	7 cm
Anchura del producto instalado	4.4 cm

Frecuencia

Frecuencia	50 Hz
------------	-------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	30.6 W
Potencia disipada por polo	4.9 W

Disparo

Protegido contra disparos intempestivos	No
Disparo rápido (Short time)	No

Endurancia	
Endurancia eléctrica en número de ciclos	2000
Endurancia mecánica en número de maniobras	2000
Instalación, montaje	
Par de apriete	2, 2 Nm
Tipo de clip superior para aparatos modulares	Plástico
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares	no aplica
Desmontabilidad superior para aparatos modulares	Sí
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares	No
Conexión	
Sección de conexión en cable flexible	6 mm ²
Sección de conexión en cable rígido	10 mm ²
Normas	
Directiva europea WEEE	afectado
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Tipo de protección diferencial	AC
Conformidad con REACH	No
Conforme con RoHS	Sí
Sin halógenos	No
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5...40 °C
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2	2
Altitud	2000 m
Tropicalización/humedad/protección	Ejecución I