



### Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 500mA tipo AC

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Posición del neutro	Derecha
Número de polos	4

##### Capacidad

Número de módulos	3
-------------------	---

##### Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 400 V
Tensión asignada de aislamiento $U_i$	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada ( $U_{imp}$ )	4000 V

##### Corriente eléctrica

Corriente diferencial asignada $I_{dn}$	500 mA
Corriente nominal asignada	63 A

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Conectividad

Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
---	------------------

##### Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	35 mm
Profundidad	92 mm

BG464N