



BP363N

**Bloque diferencial tipo A selectivo, para int. aut. series M y N, 3P, 63A, 300mA**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Posición del neutro	Derecha
Número de polos	3 P

**Configuración**

Número de módulos	3
Sensibilidad diferencial regulable	No
Tiempo de disparo regulable	No
Temporiz. de la protection diferencial	0.3 s

**Principales características eléctricas**

Tensión asignada de empleo en alterna	230 / 400 V
Frecuencia asignada	50 Hz

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento	500 V
Tensión soportada al impulso asignada	4000 V

**Corriente eléctrica**

Corriente diferencial asignada	300 mA
Corriente asignada nominal	63 A

**Corriente/temperatura**

Corriente asignada a 40° C	63 A
----------------------------	------

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	9.2 cm
Altura del producto instalado	7 cm
Anchura del producto instalado	3.5 cm

**Frecuencia**

Frecuencia	50 Hz
------------	-------

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	105 W
--	-------

**Disparo**

Protegido contra disparos intempestivos	Sí
---	----

**Endurancia**

Endurancia eléctrica en número de ciclos	2000
--	------

**Instalación, montaje**

Par de apriete	2, 9 Nm
Tipo de clip superior para aparatos modulares	Plástico
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares	no aplica
Desmontabilidad superior para aparatos modulares	Sí
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares	No

**Conexión**

Sección de conexión en cable flexible	16 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión en cable rígido	25 mm <sup>2</sup>

**Normas**

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
Tipo de protección diferencial	A SEL

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5...40 °C
Altitud	2000 m
Tropicalización/humedad/protección	Ejecución I