



EH271



Interruptor horario esfera semanal, 16A, 1 conmutado, con reserva

Características técnicas

Equipo

Número de canales 1

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento 0,50 VA

Lámpara incandescente y halógena de 230 V. 1000 W

Pérdida de potencia a plena carga 1 W

Funciones

Cantidad canales de función 1

Conexión

Número de contactos 1

Sección transversal de conductor flexible 1 - 4 mm²

Sección transversal de conductor rígido 1 - 4 mm²

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10 - 55 °C

Capacidad

Número de módulos 2

Dimensiones

Altura 90 mm

Anchura 36 mm

Profundidad 58 mm

Texto

Tipo de conmutación / variante Contacto conmutado, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA

Tipo de montaje Para montaje en perfil DIN

Tipo de conexión Con bornes roscados

Corriente eléctrica

Máx. potencia (cos phi 0,6) 4 A

Endurancia

Endurancia eléctrica a carga nominal en AC1 en número de ciclos 50000