



EH711



Interruptor horario 72 x 72 mm diario, 16A, 1 conmutado, con reserva 200 horas

Características técnicas

Equipo

Número de canales	1
-------------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento	0,50 VA
---------------------------------------	---------

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	1000 W
--	--------

Lámpara incandescente de potencia	1000 - 1000 W
-----------------------------------	---------------

Pérdida de potencia a plena carga	1 W
-----------------------------------	-----

Funciones

Cantidad canales de función	1
-----------------------------	---

Conexión

Número de contactos	1
---------------------	---

Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Sección transversal de conductor rígido	1 - 4 mm ²
---	-----------------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - +45 °C
-------------------------------	--------------

Dimensiones

Altura	72 mm
--------	-------

Anchura	72 mm
---------	-------

Profundidad	48,50 mm
-------------	----------

Texto

Tipo de conmutación / variante	Contacto inversor
--------------------------------	-------------------

Tipo de montaje	Para montaje en superficie
-----------------	----------------------------

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Endurancia

Endurancia eléctrica a carga nominal en AC1 en número de ciclos	50000
---	-------

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	196 - 253 V
---------------------------------------	-------------

Configuración

