



EHN011

**Interruptor horario diario 1vía 16A con reserva 1M**

**Características técnicas**

**Equipo**

Número de canales 1

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Potencia**

Consumo de potencia en funcionamiento 0,50 W

Lámpara incandescente y halógena de 230 V. 1000 W

Pérdida de potencia a plena carga 1 W

**Funciones**

Cantidad canales de función 1

**Conexión**

Número de contactos 1

Sección transversal de conductor flexible 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 1 - 6 mm<sup>2</sup>

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -10 - +50 °C

**Capacidad**

Número de módulos 1

**Dimensiones**

Altura 90 mm

Anchura 17,5 mm

Profundidad 60 mm

**Texto**

Tipo de conmutación / variante Contacto NA

Tipo de montaje Para montaje en perfil DIN

Tipo de conexión Con bornes roscados

**Corriente eléctrica**

Máx. potencia (cos phi 0,6) 3 A

**Endurancia**

Endurancia eléctrica a carga nominal en AC1 en número de ciclos 50000

