



BS463N

Bloque diferencial tipo A selectivo, para int. aut. series M/N, 4P, 63A, 1A

Características técnicas

Arquitectura

Posición del neutro	Derecha
Número de polos	4 P

Configuración

Número de módulos	3
Sensibilidad diferencial regulable	No
Tiempo de disparo regulable	No
Temporiz. de la protection diferencial	0.3 s

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 / 400 V
Frecuencia asignada	50 Hz

Tensión

Tensión asignada de aislamiento	500 V
Tensión soportada al impulso asignada	4000 V

Corriente eléctrica

Corriente diferencial asignada	1 A
Corriente asignada nominal	63 A

Corriente/temperatura

Corriente asignada a 40° C	63 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	9.2 cm
Altura del producto instalado	7 cm
Anchura del producto instalado	3.5 cm

Frecuencia

Frecuencia	50 Hz
------------	-------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	133 W
--	-------

Disparo

Protegido contra disparos intempestivos	Sí
---	----

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	2000
--	------

Endurancia mecánica en número de maniobras

2000

Instalación, montaje

Par de apriete	2, 9 Nm
Tipo de clip superior para aparatos modulares	Plástico
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares	no aplica
Desmontabilidad superior para aparatos modulares	Sí
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares	No

Conexión

Sección de conexión en cable flexible	16 mm ²
Sección de conexión en cable rígido	25 mm ²

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Tipo de protección diferencial	A SEL

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...40 °C
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2	2
Altitud	2000 m
Tropicalización/humedad/protección	Ejecución I