



CFB540E

Interruptor diferencial 2P 40A 300mA tipo B

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de polo	1P+N
--------------	------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	40 A
Corriente diferencial asignada I _{dn}	300 mA
Poder de cierre y de corte I _{dm}	0,80 kA
Corriente asignada condicional de cortocircuito I _{nc} según EN61008-1	10 kA
Corriente asignada a -25°C	40 A
Corriente asignada a -20°C	40 A
Corriente asignada a -15°C	40 A
Corriente asignada a -10°C	40 A
Corriente asignada a -5°C	40 A
Corriente asignada a 0°C	40 A
Corriente asignada a 5°C	40 A
Corriente asignada a 10°C	40 A
Corriente asignada a 15°C	40 A
Corriente asignada a 20°C	40 A
Corriente asignada a 25°C	40 A
Corriente asignada a 30°C	40 A
Corriente asignada a 35°C	40 A
Corriente asignada a 40°C	40 A
Corriente asignada a 45°C	40 A
Corriente asignada a 50°C	40 A
Corriente asignada a 55°C	40 A
Corriente asignada a 60°C	40 A
Corriente asignada a 65°C	40 A
Corriente asignada a 70°C	40 A

Principales características eléctricas

Par de apriete nominal del terminal superior	3,60 - 3,60 Nm
Par de apriete nominal del terminal inferior	3,60 - 3,60 Nm

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de aislamiento U _i	400 V
Constante dieléctrica	2 kV

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V
Tensión asignada soportada al impulso Uimp IEC60947-3	6000 V
Tensión máx. de servicio	253 V
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 50 Hz
Capacidad	
Número de módulos	4
Compatibilidad	
Adecuado para carril DIN	Sí
Seguridad	
Tipo de corriente residual	B
Índice de protección IP	IP20
Instalación, montaje	
Tipo de conexión superior para aparatos modulares	Borne a tornillo
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	biconnect
Conexión	
Sección transversal de salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 25 mm ²
Sección transversal de salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 16 mm ²
Potencia	
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	3,31 W
Condiciones de uso	
Altitud	2000 m
Endurancia	
Endurancia eléctrica en número de ciclos	10000
Endurancia mecánica en número de manio- bras	20000
Conectividad	
Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Dimensiones	
Altura	85 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	70 mm