

ERC240

**Contactor manual 40A 2NA 230V**

**Características técnicas**

**Conexión**

Tipo de contactos	2 NA
Número de contactos	2
Sección transversal de conductor flexible	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	40 A
----------------------------	------

**Capacidad**

Número de módulos	3
-------------------	---

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (U <sub>imp</sub> )	4000 V
Tensión asignada de aislamiento U <sub>i</sub>	440 V
Tensión circuito de mando en AC	230 - 230 V
Tensión circuito de mando en CC	0 - 0 V

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-10 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C

**Endurancia**

Endurancia mecánica en número de maniobras	100000
Endurancia eléctrica en número de ciclos	30000

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	7,90 W
Consumo de entrada	62,50 VA

**Dimensiones**

Altura	85 mm
Anchura	54 mm
Profundidad	60 mm

**Equipo**

Número de contactos NO	2
Número de contactos NC	0
Con interruptor para interruptor manual	Sí