



ERC425S

Contactor silencioso manual 25A 4NA 230V

Características técnicas

Conexión

| | |
|---|------------------------|
| Tipo de contactos | 4NA |
| Número de contactos | 4 |
| Sección transversal de conductor flexible | 1 - 6 mm ² |
| Sección transversal de conductor rígido | 1 - 10 mm ² |

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 25 A |
|----------------------------|------|

Capacidad

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 2 |
|-------------------|---|

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Tensión

| | |
|---|-------------|
| Resistencia a picos de tensión asignada (U _{imp}) | 4000 V |
| Tensión asignada de aislamiento U _i | 440 V |
| Tensión circuito de mando en AC | 230 - 230 V |
| Tensión circuito de mando en CC | 0 - 0 V |

Condiciones de uso

| | |
|--|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 - 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -40 - 80 °C |

Endurancia

| | |
|--|--------|
| Endurancia mecánica en número de maniobras | 100000 |
| Endurancia eléctrica en número de ciclos | 30000 |

Potencia

| | |
|--|---------|
| Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal | 9 W |
| Consumo de entrada | 3,20 VA |

Dimensiones

| | |
|-------------|----------|
| Altura | 83 mm |
| Anchura | 35,75 mm |
| Profundidad | 60 mm |

Equipo

| | |
|---|----|
| Número de contactos NO | 4 |
| Número de contactos NC | 0 |
| Con interruptor para interruptor manual | Sí |

Instalación, montaje

| | |
|------------------------|----------------|
| Par de apriete nominal | 1,20 - 1,20 Nm |
|------------------------|----------------|