



EEN003W

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje En superficie

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado 36.8 mm

Altura del producto instalado 118 mm

Longitud en mm 48 mm

Anchura del producto instalado 36.8 mm

#### Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad 0 / 2000 Lux

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje Superficie

#### Equipo

Tipo de sonda célula de luminosidad

#### Seguridad

Índice de protección IP IP55

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -20...50 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -25...55 °C