



EH110



Interruptor horario esfera diaria 16A, sin reserva

Características técnicas

Equipo

Número de canales	1
-------------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento	0,50 VA
---------------------------------------	---------

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	900 W
--	-------

Pérdida de potencia a plena carga	1 W
-----------------------------------	-----

Funciones

Cantidad canales de función	1
-----------------------------	---

Conexión

Número de contactos	1
---------------------	---

Sección transversal de conductor flexible	1 - 4 mm ²
---	-----------------------

Sección transversal de conductor rígido	1 - 4 mm ²
---	-----------------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 45 °C
-------------------------------	-------------

Capacidad

Número de módulos	3
-------------------	---

Dimensiones

Altura	90 mm
--------	-------

Anchura	65 mm
---------	-------

Profundidad	54 mm
-------------	-------

Texto

Tipo de conmutación / variante	Contacto conmutado, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA
--------------------------------	--

Tipo de montaje	Para montaje en perfil DIN
-----------------	----------------------------

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Corriente eléctrica

Máx. potencia (cos phi 0,6)	3 A
-----------------------------	-----

Corriente de conmutación	16 A
--------------------------	------

Endurancia

Endurancia eléctrica a carga nominal en
AC1 en número de ciclos

50000

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna

230 - 230 V