



EH711



IP20

Interruptor horario 72 x 72 mm diario, 16A, 1 conmutado, con reserva 200 horas

Características técnicas

Equipo

Número de canales	1
-------------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento	0,50 VA
Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	1000 W
Pérdida de potencia a plena carga	1 W

Funciones

Cantidad canales de función	1
-----------------------------	---

Conexión

Número de contactos	1
Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1 - 4 mm ²

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - +45 °C
-------------------------------	--------------

Dimensiones

Altura	72 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	48,50 mm

Texto

Tipo de conmutación / variante	Contacto inversor
Tipo de montaje	Para montaje en superficie
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Endurancia

Endurancia eléctrica a carga nominal en AC1 en número de ciclos	50000
---	-------

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	196 - 253 V
---------------------------------------	-------------