



ESC263S



Contactor silencioso 63A 2NA 230V

Características técnicas

Conexión

Tipo de contactos	2 NA
Número de contactos	2
Sección transversal de conductor flexible	1.5 - 16 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 25 mm ²

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Capacidad

Número de módulos	3
-------------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (U _{imp})	4000 V
Tensión asignada de aislamiento U _i	440 V
Tensión circuito de mando en AC	230 - 230 V
Tensión circuito de mando en CC	0 - 0 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento/trans- porte	-40 - 80 °C

Endurancia

Endurancia mecánica en número de manio- bras	100000
Endurancia eléctrica en número de ciclos	30000

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	14,50 W
Consumo de entrada	5,20 VA

Dimensiones

Altura	85 mm
Anchura	54 mm
Profundidad	60 mm

Equipo

Número de contactos NO	2
Número de contactos NC	0
Con interruptor para interruptor manual	No