



ESC463

## Contactor 63A 4NA 230V

### Características técnicas

#### Conexión

Tipo de contactos	4NA
Número de contactos	4
Sección transversal de conductor flexible	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

#### Capacidad

Número de módulos	3
-------------------	---

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (U <sub>imp</sub> )	4000 V
Tensión asignada de aislamiento U <sub>i</sub>	440 V
Tensión circuito de mando en AC	230 - 230 V
Tensión circuito de mando en CC	0 - 0 V

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C

#### Endurancia

Endurancia mecánica en número de maniobras	100000
Endurancia eléctrica en número de ciclos	30000

#### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	21,50 W
Consumo de entrada	62,50 VA

#### Dimensiones

Altura	85 mm
Anchura	54 mm
Profundidad	60 mm

#### Equipo

Número de contactos NO	4
Número de contactos NC	0
Con interruptor para interruptor manual	No