



EHN111



## Interruptor horario diario 1vía 16A con reserva 3M

### Características técnicas

#### Equipo

Número de canales 1

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento 0,50 W

Lámpara incandescente y halógena de 230 V. 1100 W

Pérdida de potencia a plena carga 1 W

#### Funciones

Cantidad canales de función 1

#### Conexión

Número de contactos 1

Sección transversal de conductor flexible 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10 - +55 °C

#### Capacidad

Número de módulos 3

#### Dimensiones

Altura 90 mm

Anchura 54 mm

Profundidad 60 mm

#### Texto

Tipo de conmutación / variante Contacto inversor

Tipo de montaje Para montaje en perfil DIN

Tipo de conexión Con bornes roscados

#### Corriente eléctrica

Máx. potencia (cos phi 0,6) 3 A

#### Endurancia

Endurancia eléctrica a carga nominal en AC1 en número de ciclos 50000

