




EPN519



Telerruptor 12V, 16A, 1NA+1NC

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
Corriente de reposo	6 mA

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Conexión

Tipo de contactos	1NA + 1NC
Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 10 mm ²
Número de contactos	2

Tensión

Tensión circuito de mando en AC	12 - 12 V
Tensión circuito de mando en CC	0 - 0 V
Tensión de mando 1	12 - 12 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	250 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal	1,20 W
Consumo de entrada	25 VA

Dimensiones

Altura	83 mm
Anchura	17,50 mm
Profundidad	63 mm

Iluminación

Carga máxima de la lámpara fluorescente	800 VA
---	--------