



EV108

IP20

## Televariador piloto 1-10V, control balastos o televariadores, evolución

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión de servicio 230 - 230 V

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

#### Conectividad

Regulación DALI No

#### Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento 3 VA

Consumo de potencia en espera 1 W

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10 - 45 °C

#### Dimensiones

Altura 85 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 65 mm

#### Conexión

Sección transversal de conductor rígido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor flexible 1 - 16 mm<sup>2</sup>

#### Capacidad

Número de módulos 4

#### Texto

Unión Conexión para pulsadores con piloto (máx. 5 mA) o pulsadores estándar

Tipo de conexión Con bornes roscados

Tipo de montaje Para montaje en perfil DIN

#### Corriente eléctrica

Corriente de mando 1-10 V (esclavo) 50 mA

#### Materiales

Colour Gris