



FD32AN

Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+1 fila,24M,600x550x193mm s/puerta

Características técnicas

Arquitectura

Montaje En superficie

Configuración

Número de módulos 72

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 160 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 193 mm

Profundidad interna 193 mm

Altura del producto instalado 600 mm

Anchura del producto instalado 550 mm

Ancho de las unidades de división 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

Puerta, tapa

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Plástico+Metal

Tipo de tratamiento de la superficie Revestimiento de pintura en polvo

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Equipo

Número de filas de la caja 3

Número de perfiles DIN 1

Accesoriable Sí

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sí

hasearthingterminalblock Sí

hasneutralterminalblock No

withsignalpassingdoor No

Normas

Directiva europea WEEE no afectado

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
Clase de protección	Clase II
atishalogenfreeexternallymaintained	No
mainfireresistanceexx	-