



FD52AN

Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+3filas,72M,900x550x193mm s/puerta

Características técnicas

Arquitectura

Montaje En superficie

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 120

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 160 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 193 mm

Profundidad interna 193 mm

Altura del producto instalado 900 mm

Anchura del producto instalado 550 mm

Ancho de las unidades de división 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

Puerta, tapa

Número de cerraduras de la puerta 0

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Plástico+Metal

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Equipo

Número de filas de la caja 5

Número de perfiles DIN 3

Accesoriable Sí

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sí

hasearthingterminalblock Sí

hasneutralterminalblock No

withsignalpassingdoor No

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
-------------------------	------

Clase de protección	Clase II
---------------------	----------

mainfireresistanceexx	-
-----------------------	---