



FU52AN

**Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.+3filas,72M,987x550x182mm s/puerta**

**Características técnicas**

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables	4
---	---

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	160 A
----------------------------	-------

**Equipo**

Número de carriles	3
Número de filas	5
Número de sección en anchura	2
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	No
Tiene placa de montaje	No

**Capacidad**

Número de módulos	120
-------------------	-----

**Dimensiones**

Altura	987 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	182 mm
Anchura de instalación	550 mm
Profundidad de montaje	110 mm
Número de unidades de ancho	24

**Cubierta, puerta**

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

**Materiales**

Material	Metal, Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo