



GKWAD13006

Cable Winsta, 3x2.5mm² , 0.6m, sin halógenos

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos	3
-----------------	---

Tensión

Tensión máx. de servicio	250 V
Tensión nominal	230 - 250 V
Picos de tensión nominal	4 kV

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	20 A
----------------------------	------

Cable

Diámetro del cable	10 mm
Longitud de cable	0,6 m
Cable resistente a temperatura permanente de hasta	70 °C

Dimensiones

Longitud	600 mm
----------	--------

Conexión

Sección máxima del conductor	2,50 - 2,50 mm ²
Tipo de conector/enchufe	Wago Winsta

Conectividad

Cantidad de cables	3
--------------------	---

Cubierta, puerta

Bloqueable	Sí
------------	----

Equipo

Codificación mecánica	Sí
Tipo cable lado 1	Jack
Tipo cable lado 2	Conector (toma)
Tipo de cable	H05Z1Z1-F

Condiciones de uso

Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-2	3
--	---

Materiales

Colour	Negro
--------	-------

Color inserto de contacto

Blanco

Potencia

Carga de fuego

0,43 kWh

Resistencia

Resistencia de continuidad

1 mΩ