



Relé temporizado multifunciones

Características técnicas

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 55 °C |
|-------------------------------|-------------|

Conexión

| | |
|---|---------------------------|
| Sección transversal de conductor flexible | 0.5 - 2.5 mm ² |
|---|---------------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| Sección transversal de conductor rígido | 0.5 - 2.5 mm ² |
|---|---------------------------|

Capacidad

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

Dimensiones

| | |
|--------|-------|
| Altura | 87 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|----------|
| Anchura | 17,50 mm |
|---------|----------|

| | |
|-------------|-------|
| Profundidad | 65 mm |
|-------------|-------|

EZM100

